

Scrivanie, DDK



Questo ripiano di appoggio fornisce una superficie stabile e può essere utilizzato come ripiano da lavoro temporaneo, per documenti, computer o dispositivi di misurazione. Il ripiano si ripiega a filo con il telaio ed è possibile regolarne l'inclinazione.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Montato direttamente sul telaio della porta, fornisce una superficie sicura per documenti, computer o dispositivi di misurazione. Il banco può essere facilmente piegato e chiuso all'interno dello spazio del telaio della porta. Un sistema di posizionamento automatico di sicurezza posiziona il banco su angoli di 55°, 70° e 90° gradi. Il DDK800R5 può anche essere montato su una porta di 1000 mm di larghezza, utilizzando l'accessorio DCP1002.

Materiale: Piastra in acciaio da 1.35 mm

Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con materiale di montaggio.

Spessore:	1.35mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DDK800R5	342mm	687mm	365mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DDK600R5	342mm	487mm	365mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE