

Base di appoggio anteriore/posteriore, PFS

Questo zoccolo in acciaio inossidabile consente il cablaggio senza alcuna restrizione. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Anteriore e posteriore sezioni zoccolo. Per il cablaggio senza alcuna restrizione e in conformità con il VDE 0113 standard. Il basamento è composto da quattro pezzi d'angolo con coperture frontali removibili. Il PSS pannelli laterali devono essere ordinati separatamente. Prodotto in altezza 100 mm e 200 mm. 200 mm alti plinti vengono forniti con una copertura posteriore per il cablaggio che è costituito da due pannelli removibili ad alta 100 mm. La copertina è un pezzo di un pannello ad alta 200 mm. Tutti i pannelli hanno rendimenti doppio su ciascun pannello per una maggiore resistenza.

Materiale: Acciaio inossidabile pre-satinato AISI 304 / AISI 316L. Angoli 2 mm e pannelli 1.5 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: 1 zoccolo con accessori per il montaggio.

Specifiche di montaggio: Aggiungere i pannelli laterali PSS per un zoccolo completo.

Spessore: 1.5mm
Finitura: Spazzolato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale	Materiale della cassa
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale	Materiale della cassa
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per gli armadi di larghezza 1600 mm usare 2 zoccoli larghi di 800 mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE