

# Porte vetrate, DNG



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta standard a vetro trasparente per ispezionare l'equipaggiamento interno. Fornita con il sistema di serratura DIN da 3 mm e telaio porta. Permette tutte le tipologie di chiusura, previste nel programma armadi.

Materiale: Telaio: piastra in acciaio da 2 mm. Area visibile: vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Specifiche di montaggio: Usare kit cerniera DNMK01 se non c'era una porta in precedenza.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Spessore:</b>      | 2mm                  |
| <b>Colore:</b>        | Grigio chiaro        |
| <b>Materiale:</b>     | Lamiera d'acciaio    |
| <b>Finitura:</b>      | Verniciato a polvere |
| <b>Codice colore:</b> | RAL 7035             |

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni finestrino | Famiglia di prodotti |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|
| DNG1606R5         |                 | 1582mm  | 593mm     | 17mm       | 1376 x 415mm          | Supporto libero      |
| DNG1806R5         |                 | 1782mm  | 593mm     | 17mm       | 1576 x 415mm          | Supporto libero      |
| DNG1208R5         | DNG1208R5       | 1182mm  | 793mm     | 17mm       | 976 x 615mm           | Supporto libero      |
| DNG2006R5         |                 | 1982mm  | 593mm     | 17mm       | 1776 x 415mm          | Supporto libero      |
| DNG1408R5         |                 | 1382mm  | 793mm     | 17mm       | 1176 x 615mm          | Supporto libero      |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni finestrino | Famiglia di prodotti |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|
| DNG1206R5         | DNG1206R5       | 1182mm  | 593mm     | 17mm       | 976 x 415mm           | Supporto libero      |
| DNG2206R5         |                 | 2182mm  | 593mm     | 17mm       | 1976 x 415mm          | Supporto libero      |
| DNG1808R5         |                 | 1782mm  | 793mm     | 17mm       | 1576 x 615mm          | Supporto libero      |
| DNG1608R5         |                 | 1582mm  | 793mm     | 17mm       | 1376 x 615mm          | Supporto libero      |
| DNG2010R5         |                 | 1982mm  | 992mm     | 17mm       |                       | Supporto libero      |
| DNG2008R5         |                 | 1982mm  | 793mm     | 17mm       | 1776 x 615mm          | Supporto libero      |
| DNG1406R5         |                 | 1382mm  | 593mm     | 17mm       | 1176 x 415mm          | Supporto libero      |
| DNG2208R5         |                 | 2182mm  | 793mm     | 17mm       | 1976 x 615mm          | Supporto libero      |
| DNG1106R5         | DNG1106R5       | 1082mm  | 593mm     | 17mm       | 876 x 415mm           | Supporto libero      |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**