

Guarnizione del foro del sigillante Hol-Sealers

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

CARATTERISTICHE

Guarnizione resistente all'olio in dotazione

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Codice colore	Spessore	Diametro foro
AS056MSS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	14mm max
AS056M	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MFB	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	14mm max

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Codice colore	Spessore	Diametro foro
AS056MLG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS056CB	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	14mm max
ASPBSS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	22mm max
ASPBG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS100LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	35mm
AS100	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS050	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	22mm max
AS050SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	22mm max
AS350SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	105mm max
AS250SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	76mm max
AS125LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	43mm max
AS150SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	51mm max
AS400SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	117mm max
AS125SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	43mm max
AS075	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	27mm max

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Codice colore	Spessore	Diametro foro
AS150LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	51mm max
ASPB	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	32mm max
AS300SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	92mm max
AS300	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	92mm max
AS150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS125	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS400	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS200	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	64mm max
ASPBSS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	32mm max
AS200SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	64mm max
AS250	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS075SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	27mm max
ASPB LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	32mm max
AS350	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS200LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS075LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	27mm max

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE