


Contenitore per montaggio a parete dal design igienico, HDW



La gamma Hygienic Design HDW di nVent HOFFMAN è progettata e costruita con materiali speciali per applicazione in ambito igienico-sanitario, garantendo la protezione dei componenti interni dagli agenti chimici e liquidi ogni volta sia necessaria una pulizia accurata degli ambienti. Il design senza spigoli vivi, la guarnizione continua, il sistema di chiusura speciale, le superfici autopulenti ad alta lucidatura e un elevato grado di protezione garantiscono un'estrema facilità nella manutenzione, portando una maggiore produttività ed affidabilità.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Acciaio inossidabile pre-satinato AISI 304. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 2 mm.

Corpo: Corpo monoblocco, piegato e saldato in continuo. La parte superiore del corpo è dotata di un tetto inclinato con angolazione di 30° verso la parte anteriore e termina con uno sbalzo di 30 mm per evitare che i liquidi drenati sgocciolino sulla guarnizione e sulla porta.

Porta: Piegata con un'inclinazione di 8° su tutti i lati. Montata a filo con apertura di 120°. Cerniere a scomparsa in zinco con perno rimovibile. Possibilità di montaggio per avere l'apertura a sinistra o a destra (lavorazione non necessaria).

Cerniere interne: La cerniera dello sportello è progettata appositamente per scomparire all'interno della cassa una volta chiusa la porta, per evitare l'accumulo di sporcizia e agevolare la pulizia della cassa.

Guarnizione: Una guarnizione monopezzo rimovibile in silicone blu con angoli modellati garantisce una tenuta adeguata ed è più rapida e semplice da rimuovere e sostituire durante le operazioni di pulizia e sostituzione. Il silicone è conforme a FDA 21 CFR 177.2600.

Serratura: Serratura HD realizzata in acciaio inox AISI 316L con guarnizione siliconica blu, la serratura è conforme alla norma DIN EN 1672-2: 2009.

Piastra di montaggio: Fissata su prigionieri M8 saldati sul retro del contenitore. Tutti i lati da 800 mm e oltre sono rinforzati da bordi piegati. La piastra di montaggio è contrassegnata verticalmente a intervalli di 10 mm per un facile posizionamento orizzontale dei componenti.

Accesso per il cavo: Nessuna apertura ingresso cavi come nello standard per evitare rischi per l'igiene.

Protezione: Corrisponde a IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 400, lucidato a Ra <0,8 µm.


Fornitura: Custodia con porta, piastra di montaggio, chiave metallica e accessori di montaggio.

Ulteriori informazioni: Per gli accessori all'esterno della cassa, consultare la sezione relativa agli accessori HD.

Spessore (T): 1.5mm
Grado di pendenza: 30°
Finitura: Spazzolato
Materiale: Acciaio inossidabile 304

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Dimensioni del pannello
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE