

Porte interne, ADI



I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per regolatori, strumentazioni, spie, ecc. I cardini possono essere montati per consentire l'apertura a destra o a sinistra. Inserto della serratura a doppia aletta da 3 mm, le porte con altezza di 700 mm o superiore sono provviste di due serrature. Profondità utilizzabile tra la porta interna ed esterna: 35 mm, posizione della profondità regolabile con l'accessorio AMG. Area di lavoro: Altezza 55 mm, larghezza 108 mm. Nelle casse in versione acciaio inox, è richiesta una lavorazione di adattamento.

Materiale: Porta in lamiera di acciaio da 1.5 mm e profili verticali da 2 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: IP 2XC.

Quantità nell'imballaggio: Porta interna, due profili verticali ed accessori di montaggio.

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Spessore:	1.5mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni porta	Quantità dispositivo di bloccaggio	Famiglia di prodotti
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Montaggio a parete
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Montaggio a parete
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Montaggio a parete
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Montaggio a parete
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Montaggio a parete
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Montaggio a parete
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Montaggio a parete
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Montaggio a parete

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni porta	Quantità dispositivo di bloccaggio	Famiglia di prodotti
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Montaggio a parete
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Montaggio a parete
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Montaggio a parete
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Montaggio a parete
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Montaggio a parete
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Montaggio a parete
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Montaggio a parete
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Montaggio a parete
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Montaggio a parete
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Montaggio a parete
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Montaggio a parete

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.