

# Piastre di montaggio contenitori per montaggio a parete, AMP

La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio del contenitore, poiché può essere lavorato facilmente e dotato di componenti prima di essere montato.



## CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per contenitori per montaggio a parete. Tutte le dimensioni da 800 mm in su sono rinforzate da bordi piegati. Utilizzando l'accessorio AMG, la posizione della piastra di montaggio può essere regolata a qualsiasi profondità. Questo accessorio non è adatto per la gamma di contenitori AFS; fare riferimento al catalogo dei pezzi di ricambio e di ricambio.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantità confezione: 1 pezzo.

**Spessore:** 2mm  
**Finitura:** Zincato  
**Materiale:** Lamiera d'acciaio

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni del pannello | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|
| AMP06050          | 600mm   | 500mm     | 2mm        | 570 x 450mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP02525          | 250mm   | 249mm     | 2mm        | 220 x 200mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP05040          | 500mm   | 350mm     | 2mm        | 470 x 350mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP05030          | 500mm   | 299mm     | 2mm        | 470 x 250mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP02520          | 250mm   | 199mm     | 2mm        | 220 x 150mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP04030          | 400mm   | 299mm     | 2mm        | 370 x 250mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP06060          | 600mm   | 599mm     | 2mm        | 570 x 550mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP03025          | 300mm   | 249mm     | 2mm        | 270 x 200mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP04040          | 400mm   | 400mm     | 2mm        | 370 x 350mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP03030          | 300mm   | 299mm     | 2mm        | 270 x 250mm             | Lamiera d'acciaio     |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni del pannello | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|
| AMP03525          | 350mm   | 249mm     | 2mm        | 320 x 200mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP07050          | 700mm   | 500mm     | 2mm        | 670 x 450mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP03040          | 300mm   | 400mm     | 2mm        | 270 x 350mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP04060          | 400mm   | 599mm     | 2mm        | 370 x 550mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP03060          | 300mm   | 599mm     | 2mm        | 270 x 550mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP06080          | 600mm   | 799mm     | 2mm        | 570 x 750mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP06040          | 600mm   | 400mm     | 2mm        | 570 x 350mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP03080          | 300mm   | 799mm     | 2mm        | 270 x 750mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP05050          | 500mm   | 500mm     | 2mm        | 470 x 450mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP04050          | 400mm   | 500mm     | 2mm        | 370 x 450mm             | Lamiera d'acciaio     |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni del pannello | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|
| AMP02020          | 200mm   | 199mm     | 2mm        | 170 x 150mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP10060          | 1000mm  | 599mm     | 12mm       | 970 x 550mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP12100          | 1200mm  | 999mm     | 12mm       | 1170 x 950mm            | Lamiera d'acciaio     |
| AMP08060          | 800mm   | 599mm     | 12mm       | 770 x 550mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP12080          | 1200mm  | 799mm     | 12mm       | 1170 x 750mm            | Lamiera d'acciaio     |
| AMP08120          | 800mm   | 1199mm    | 12mm       | 770 x 1150mm            | Lamiera d'acciaio     |
| AMP12060          | 1200mm  | 599mm     | 12mm       | 1170 x 550mm            | Lamiera d'acciaio     |
| AMP03120          | 300mm   | 1199mm    | 12mm       | 270 x 1150mm            | Lamiera d'acciaio     |
| AMP10080          | 1000mm  | 799mm     | 12mm       | 970 x 750mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP03100          | 300mm   | 999mm     | 12mm       | 270 x 950mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP08080          | 800mm   | 799mm     | 12mm       | 770 x 750mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP12120          | 1200mm  | 1199mm    | 12mm       | 1170 x 1150mm           | Lamiera d'acciaio     |
| AMP08040          | 800mm   | 400mm     | 12mm       | 770 x 350mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP10120          | 1000mm  | 1199mm    | 12mm       | 970 x 950mm             | Lamiera d'acciaio     |
| AMP14100          | 1400mm  | 999mm     | 12mm       | 1370 x 950mm            | Lamiera d'acciaio     |
| AMP10100          | 1000mm  | 999mm     | 12mm       | 970 x 950mm             | Lamiera d'acciaio     |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**