

# Profili di montaggio, CLPF



I profili di montaggio possono essere fissati in tutte le direzioni, fornendo la massima flessibilità per il montaggio di accessori, componenti e altre apparecchiature.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Il profilo CLPF è un sistema largo 40 mm e alto 25 mm che può essere montato in tutte le direzioni della struttura armadio. Esso può essere usato con i profili CLPK e VB. Ruotandolo può essere usato come un profilo standard CP 20/40 assieme a un dado scorrevole per il montaggio di componenti che richiedono una regolazione della profondità. I profili, quando sono montati sulla struttura dell'armadio sono al livello dei contorni armadio. Sono previste due file di fori per i dadi a gabbia e viti di fissaggio autofilettanti. Per profili da 90 mm, possono essere montati 2 profili uno accanto all'altro.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantità nell'imballaggio: 4 profilati con click-in per fissaggio.

**Materiale:** Lamiera d'acciaio  
**Finitura:** Zincato  
**Spessore:** 1.5mm

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza cassa compatibile | Larghezza cassa compatibile | Profondità cassa compatibile |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| CLPF1000          | 40mm    | 925mm     | 25mm       | 1000mm min                | 1000mm min                  | 1000mm min                   |
| CLPF1200          | 40mm    | 1125mm    | 25mm       | 1200mm min                | 1200mm min                  | 1200mm min                   |
| CLPF1400          | 40mm    | 1325mm    | 25mm       | 1400mm min                | 1400mm min                  | 1400mm min                   |
| CLPF1600          | 40mm    | 1525mm    | 25mm       | 1600mm min                | 1600mm min                  | 1600mm min                   |
| CLPF1800          | 40mm    | 1725mm    | 25mm       | 1800mm min                | 1800mm min                  | 1800mm min                   |
| CLPF2000          | 40mm    | 1925mm    | 25mm       | 2000mm min                | 2000mm min                  | 2000mm min                   |
| CLPF2200          | 40mm    | 2125mm    | 25mm       | 2200mm min                | 2200mm min                  | 2200mm min                   |
| CLPF300           | 40mm    | 225mm     | 25mm       | 300mm min                 | 300mm min                   | 300mm min                    |
| CLPF400           | 40mm    | 325mm     | 25mm       | 400mm min                 | 400mm min                   | 400mm min                    |
| CLPF500           | 40mm    | 425mm     | 25mm       | 500mm min                 | 500mm min                   | 500mm min                    |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza cassa compatibile | Larghezza cassa compatibile | Profondità cassa compatibile |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| CLPF600           | 40mm    | 525mm     | 25mm       | 600mm min                 | 600mm min                   | 600mm min                    |
| CLPF800           | 40mm    | 725mm     | 25mm       | 800mm min                 | 800mm min                   | 800mm min                    |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.