


Console monopezzo in acciaio dolce, MPG



La console compatta in acciaio dolce, MPG, con grado di protezione IP 55/56 è disponibile sul mercato. È dotata di un pannello per ripiano incernierato e di un design ergonomico che consente installazione e accesso facili all'HMI. Inoltre, aumenta lo spazio di montaggio disponibile. I pannelli superiori in acciaio inox possono essere utilizzati come alternativa quando la console è esposta ad agenti chimici, ecc.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo e porta: acciaio dolce da 1,5 mm. Pannello posteriore: acciaio dolce da 1,5 mm. Piastre inferiori: acciaio zincato da 1,2 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2,5 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. La struttura della console include una base che fornisce una distanza tra il pianale e la parte inferiore delle porte, fungendo da base integrata.

Porte e pannelli: superficie ripiegata singola montata con cerniere, che consente l'apertura a sinistra e a destra dello sportello della base. Angolo di 12° rispetto alla posizione orizzontale. Le cerniere nascoste sul bordo superiore consentono un'apertura a 90°. Pannello tenuto aperto dal supporto meccanico di blocco/rilascio automatico. Porta doppia su unità di base larghe 1.200 e 1.600 mm.

Piastra di montaggio: piastra di montaggio standard nell'unità base.

Serratura: serrature a doppia mappa da 3 mm per il pannello superiore. Per la base, due serrature a doppia battuta da 3 mm.

Ingresso cavo: apertura inferiore per l'accesso ai cavi. Piastre inferiori per il passaggio dei cavi fornite di serie.

Messa a terra: perni filettati M8 su corpo, porta, pannello superiore e pannello posteriore.

Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.

Protezione: Porta singola: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Doppia porta: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Consegna: piastra di montaggio, dadi e rondelle adatti per la messa a terra. La console viene fornita su un pallet di legno.

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Spessore del corpo:	1.5mm
Spessore porta:	1.5mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima	Peso
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nota: solo le console da 1.200 mm e 1.600 mm di larghezza sono dotate di doppia porta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.