

# Porte parziali per contenitori a pavimento, DP

Le porte parziali consentono svariate configurazioni, facilmente accessibili, dei singoli vani, all'interno della cassa.



## CARATTERISTICHE

**Descrizione:** Per dividere la parte frontale dell'armadio in sezioni quando utilizzato insieme al divisore orizzontale CDH e CDHK. Equipaggiato con serratura DIN da 3 mm (1 serratura fino a 400 mm, 2 serrature oltre i 400 mm di altezza).

**Materiale:** Piastra in acciaio da 1.75 mm.

**Finitura:** Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.

**Protezione:** Conforme a IP 44.

**Quantità nell'imballaggio:** 1 porta con cardini, serrature e accessori di montaggio.

**Specifiche di montaggio:** Aggiungere CDH per telai MC ed utilizzare CDHK per telai MK. Utilizzare DPC/DCPV per i pannelli superiori ed inferiori.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Colore:</b>        | Grigio chiaro        |
| <b>Materiale:</b>     | Lamiera d'acciaio    |
| <b>Finitura:</b>      | Verniciato a polvere |
| <b>Codice colore:</b> | RAL 7035             |

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Famiglia di prodotti | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| DP01506R5         | 150mm   | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Famiglia di prodotti | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| DP10008R5         | 1000mm  | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP03006R5         | 300mm   | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP02506R5         | 250mm   | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP01508R5         | 150mm   | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP04006R5         | 400mm   | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP05006R5         | 500mm   | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP02004R5         | 200mm   | 400mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP06008R5         | 600mm   | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP12006R5         | 1200mm  | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP06004R5         | 600mm   | 400mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP08006R5         | 800mm   | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP02504R5         | 250mm   | 400mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP04004R5         | 400mm   | 400mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP05004R5         | 500mm   | 400mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP03008R5         | 300mm   | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP10006R5         | 1000mm  | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP02008R5         | 200mm   | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP08008R5         | 800mm   | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP02006R5         | 200mm   | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Famiglia di prodotti | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| DP03004R5         | 300mm   | 400mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP01504R5         | 150mm   | 400mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP12008R5         | 1200mm  | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP02508R5         | 250mm   | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP05008R5         | 500mm   | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP04008R5         | 400mm   | 800mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DP06006R5         | 600mm   | 600mm     | 17mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**