


Contenitori compatti in poliestere per montaggio a parete, UCP/UCPT



La gamma UCP/UCPT di casse compatte in poliestere per montaggio a parete, con porta singola e grado di protezione IP 66/IP 54, è disponibile sul mercato in diverse misure standard, nella versione porta cieca o porta trasparente. Questa gamma di casse è adatta per installazioni esterne, anche in luoghi esposti alla luce solare diretta. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

CARATTERISTICHE

Materiale: Fibra di vetro rinforzata in poliestere. area visibile UCPT: Policarbonato.

Corpo: Monoblocco stampato da 3 mm. Quattro fori per fissaggio diretto a parete. Senza apertura della piastra.

Porta: Porta con o senza oblò con apertura a 180°. Per versioni UCP/UCPT750 o superiori, un dispositivo alza-porta ne garantisce la facile chiusura. La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano estruso.

Serratura: Inserti DIN da 3 mm con movimento di 90°. Le versioni UCP/UCPT540, e superiori, hanno una serratura a 3 punti. Altre serrature sono disponibili come accessori.

Resistenza alla temperatura: Da -25 °C a 70 °C con utilizzo continuo (temperature di picco fino a 130 °C).

Caratteristiche: Autoestinguente e privo di alogeni. Doppio isolamento secondo EN61439-1. Tensione nominale di isolamento $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Protezione: IP 66, TIPO 4, 4X, 12, 13 per UCP eccetto UCP320 e UPC430 IP65. IP54 TIPO 12 per UCPT. Resistenza all'impatto IK 08 (IK 07 per casse con porta trasparente UCPT).

Approvazioni: CE, GOST. Per le approvazioni cULus_UL Listed e CSA, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

Finitura: RAL 7035, materiale pre-verniciato.

Fornitura: Cassa con porta, viti di fissaggio per piastra di montaggio e guarnizione autoadesiva.

Nota: UCP320, UCP430 e UCP540 vengono spediti con la porta smontata all'interno della confezione.


Materiale:	Poliestere
Finitura:	Uniforma
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035

Spessore del corpo: 3mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di porta	Quantità dispositivo di bloccaggio	Peso
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Semplice	3	22.8kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Semplice	1	2.8kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Semplice	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Semplice	3	6.9kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Semplice	3	7kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Semplice	3	11.7kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Semplice	3	14.9kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Trasparente	3	22.3kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Trasparente	1	3.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Trasparente	3	7.1kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Trasparente	3	7.3kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Trasparente	3	11.8kg
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Trasparente	3	15kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.