


Contenitori modulari a sportello singolo in poliestere, UDP/UDPT



La gamma UDP/UDPT di casse modulari in poliestere per montaggio a parete, con porta singola e grado di protezione IP 65/54, è disponibile sul mercato in diverse misure standard, nella versione porta cieca o porta trasparente. È possibile combinare più casse per estendere la larghezza o la profondità, ad esempio, per alloggiare componenti di grandi dimensioni, mantenendo la comunicazione interna. Questa gamma di casse è adatta per installazioni esterne, anche in luoghi esposti alla luce solare diretta. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

CARATTERISTICHE

Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro. Area visibile UDPT: Policarbonato.

Corpo: Stampo modulare con fori di fissaggio posteriori. Fissaggio diretto a muro tramite uso di apposite staffe, da palo con l'uso di UPM, o da pavimento con zoccolo UPP e base DIN UAF e UMPS. In casse con porta singola cieca la tenuta è assicurata da una guarnizione EPDM incollata contro il telaio.

Porta: Porta incassata con o senza oblò con apertura a 100°. Per dimensioni maggiori, la porta è fornita di un supporto che ne assicura una facile chiusura. Nelle porte con finestra, la tenuta è garantita da una guarnizione in poliuretano.

Serratura: Maniglia pre-montata adatta a tutti i tipi di serrature semicilindriche (profondità standard 40 mm). 5 punti di chiusura (3 punti in casse da 500 mm).

Resistenza alla temperatura: Da -25 °C a 70 °C con utilizzo continuo (temperature di picco fino a 130 °C).

Caratteristiche: Autoestinguente, senza alogeni. Doppio isolamento in conformità a EN61439-1. Tensione nominale di isolamento $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Protezione: Conforme a IP 65 | TIPO 4, 4X, 12, 13 per casse a porta cieca singola. IP 54 | TIPO 3, 3R, 3S per casse a porta trasparente. Resistenza agli urti IK 10. IK 07 per casse con porta trasparente.

Approvazioni: CE, CSA, GOST. cULus_UL Listed per casse a porta singola. Per ulteriori approvazioni, contattare l'ufficio commerciale di nVent HOFFMAN.



Finitura: RAL 7035, materiale pre-verniciato.

Fornitura: Cassa con porta, viti di fissaggio, piastra di montaggio e staffe per posizionamento a muro. (Il cilindretto della serratura non è compreso nella fornitura).

Materiale: Poliestere; Policarbonato
Finitura: Uniforma
Colore: Grigio chiaro
Codice colore: RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di porta	Quantità porte	Peso
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Semplice	1	34.2kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Semplice	1	22.3kg
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Semplice	1	29kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Semplice	1	32kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Semplice	1	14.4kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Semplice	1	18.2kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Semplice	1	28kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Semplice	1	18kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Semplice	1	24kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Trasparente	1	22.1kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Trasparente	1	27.3kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Trasparente	1	31.9kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Trasparente	1	14.6kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Trasparente	1	14.8kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Trasparente	1	18kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Trasparente	1	31.9kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

