

# Riduttori 19 pollici di larghezza, CIWR



Questi profili vengono fissati al telaio di una cassa larga 800 mm, a tutta altezza o ad altezza parziale, per il montaggio di profili da 19". Si possono utilizzare per rinforzare i profili a tutta altezza da 19" montandoli al centro della cassa.

## CARATTERISTICHE

**Descrizione:** Usati per ottenere delle possibilità di montaggio da 19" in armadi da 800mm. Consente il montaggio dei profili CIP/CIPP con altezza e profondità parziale o totale.

**Materiale:** Acciaio zincato da 1.5 mm.

**Carico massimo:** Il massimo peso consentito è 5000N su 2 paia di CIWR e 8000N su 3 paia di CIWR.

**Quantità nell'imballaggio:** 1 coppia con accessori di montaggio.

**Spessore:** 2mm  
**Materiale:** Lamiera d'acciaio  
**Finitura:** Zincato

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Larghezza piastra di montaggio | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| CIWR8196          | 80mm    | 800mm     | 600mm      | 19mm                           | Lamiera d'acciaio     |
| CIWR8198          | 80mm    | 800mm     | 800mm      | 19mm                           | Lamiera d'acciaio     |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.