

Porte in acciaio inox smaltate, DNGS



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta in acciaio inossidabile con vetro trasparente è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta standard con vetro trasparente di sicurezza che consente di visionare gli apparati interni. Chiusura a doppia alette da 3 mm e telaio porta. Possibile impiego di tutti gli inserti e sistemi di chiusura alternativi previsti dal programma.

Materiale: Telaio: piastra in acciaio inox AISI 304 da 2 mm, AISI 316L (a richiesta). Area di visualizzazione: vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Protezione: Conforme a IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 07.

Specifiche di montaggio: Utilizzare kit cerniera DNMKS se non si tratta di una sostituzione della porta standard.

Quantità nell'imballaggio: 1 Pezzo.

Spessore: 2mm
Finitura: Spazzolato
Materiale: Acciaio inossidabile 304

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni finestrino	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni finestrino	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE