

Pannelli superiore e inferiore per contenitori da pavimento, DPC

Il montaggio di un set completo di porte e pannelli consente di mantenere sia l'estetica che il grado di protezione IP della cassa.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Necessario per coprire lo spazio rimanente nella parte superiore e inferiore. Usato assieme a porte parziali DP/DPP e divisori CDH/CDHK e la porta vano cavi DPA.

Materiale: Piastra in acciaio da 1,75 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 44. Per IP 21 fornireo senza guarnizione.

Specifiche di montaggio: Le coperture DPC coprono 200 mm nel senso dell'altezza dell'armadio. Quando viene utilizzato un DPC in armadi alti 2000 mm, rimane uno spazio utile di 1800 mm per pannelli/porte parziali.

Quantità nell'imballaggio: Pannello superiore ed inferiore con materiale di montaggio.

Spessore:	1.75mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE