

Profili di scorrimento trasversale, MTS



Grazie alla coppia di guide a U, la piastra ad inserimento laterale completamente equipaggiata, più larga rispetto all'apertura anteriore, può essere fatta scorrere facilmente dal lato dell'armadio verso l'interno.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Da utilizzare durante l'installazione di una piastra di montaggio larga. Profondità regolabile in incrementi di 25 mm. Compatibile con i rulli MTS01W.

Quantità nell'imballaggio: 2 profili con materiale di montaggio.

Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.

Spessore: 3mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità rulli	Materiale della cassa
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Lamiera d'acciaio
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Lamiera d'acciaio
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Lamiera d'acciaio
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Lamiera d'acciaio
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Lamiera d'acciaio
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE