

Porta finestra, ADC



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Inserita al posto della porta standard, fornisce una chiara visione dei componenti installati all'interno. Permette il montaggio di qualsiasi tipo di chiusura.

Materiale: Lamiera d'acciaio da 1.2 mm / 1.5 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 500 mm o maggiore / 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 800 mm o maggiore, e vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore	Quantità dispositivo di bloccaggio	Dimensioni finestrino
ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1	259 x 243mm
ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore	Quantità dispositivo di bloccaggio	Dimensioni finestrino
ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*Sistema di chiusura a 3 punti. Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.