

Connettore maschio a vite conico in plastica CPPS con tappo in acciaio per A12



CARATTERISTICHE

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE); Acciaio

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL14CPPS	153620	14 mm			22 mm	15 mm
EL12CPPS	153610	12 mm	# 4	10 MLN	17 mm	15 mm
EL18CPPS	153640	18 mm			27 mm	15 mm
EL10CPPS	153600	10 mm	# 3		17 mm	15 mm
EL16CPPS	153630	16 mm	# 5	15 MLN	22 mm	15 mm
EL20CPPS	153650	20 mm	# 6	20 MLN	27 mm	15 mm
EL30CPPS	153690	30 mm			37 mm	18 mm
EL50TCPPS	154970	50 mm			64 mm	18 mm
EL28CPPS	153680	28 mm	#9	30 MLN	37 mm	18 mm
EL25CPPS	153670	25 mm	# 8	25 MLN	33 mm	18 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL40CPPS	153710	40 mm			52 mm	18 mm
EL22CPPS	153660	22 mm	# 7		33 mm	18 mm
EL32CPPS	153700	32 mm	# 10		42 mm	18 mm

Table 2/2			
Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Quantità nella confezione
EL14CPPS	153620	Verde	100
EL12CPPS	153610	Rosso	100
EL18CPPS	153640	Bianco	100
EL10CPPS	153600	Giallo	100
EL16CPPS	153630	Nero	100
EL20CPPS	153650	Giallo	100
EL30CPPS	153690	Bianco	100
EL50TCPPS	154970	Nero	40
EL28CPPS	153680	Nero	100
EL25CPPS	153670	Rosso	100
EL40CPPS	153710	Verde	50
EL22CPPS	153660	Blu	100
EL32CPPS	153700	Giallo	100

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE