

Attacco per riempimento Grout-Fill posizione Interlok nVent LENTON



CARATTERISTICHE

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Materiale: Ghisa
Finitura: Semplice
Imballaggio: Standard

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Lunghezza 1 (L1)
LK6STHD	20 mm	# 6	20 MLN	65 mm	48 mm	265 mm
LK11STHD	36 mm	#11	35 MLN	80 mm	62 mm	389 mm
LKT14STHD	43 mm	#14	45 MLN	94 mm	70 mm	485 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza 2 (L2)	Lunghezza 3 (L3)	Profondità della barra (BD)	Corpo dell'accoppiatore (CB)	Peso unitario	Quantità nella confezione
LK6STHD	284 mm	156mm	28mm	200mm	2.42 kg	8
LK11STHD	414 mm	251mm	43mm	305mm	4.59 kg	4
LKT14STHD	505 mm	312mm	56mm	386mm	8.3 kg	2

Progettato per soddisfare:


AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (125% di resa specificata);ACI 318 tipo 2 (trazione specificata);ACI 349;ACI 359;AS3600

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE