

Vite a testa svasata, Torx


Per l'avvitamento o la rivettatura su circuiti stampati.

CARATTERISTICHE

Per l'avvitamento di accessori per valigetta o sottorack

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out



Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO
Tipo di prodotto: Vite
Tipo: Vite a testa svasata



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Material e	Finitura	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Funziona con
24560-146	5mm	Acciaio	Zincato	100	M2.5	Rack secondari, Custodie, Telaio
24571-373	8mm	Acciaio	Nichelato	100	M4	RatiopacPRO

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza filettatura	Coppia	Certificazioni
24560-146	5mm	0.3N·m	RoHS
24571-373	8mm	1.2N·m	

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

