

Armadio Varistar CP MIL 901E, certificato militare per urti, vibrazioni, EMC e corrosione

CODICE A CATALOGO

10630-049

Armadietto con certificazione militare per la preparazione alla battaglia e la sopravvivenza in ambienti difficili. Le custodie sono destinate ad applicazioni militari, aeronautiche e fregate.

Le organizzazioni militari a livello mondiale mantengono un elenco completo di standard per le attrezzature impiegate in applicazioni militari. Selezionando apparecchiature qualificate a questi standard, i progettisti possono garantire che le soluzioni COTS soddisfino già i requisiti minimi per proteggere i sistemi mission critical.



CARATTERISTICHE

NTS testato in conformità a MIL-DTL-901E per il test della piattaforma di caduta DSSM con carico di 460 kg

NTS testato per la procedura di test TP-PR168728-00 per schermatura EMI - conforme allo standard MIL-STD-461G.

NTS testato in conformità allo standard MIL-STD-810H per la resistenza alla corrosione

NTS testato in conformità allo standard MIL-STD- 167-1A per le vibrazioni

Doppia protezione contro la corrosione, zincato e verniciato a polvere

4 ammortizzatori nella parte inferiore e 2 nella parte superiore

Pannello posteriore diviso orizzontalmente in 3 parti - piastra di copertura superiore che copre l'area di fissaggio dell'ammortizzatore, piastra di copertura inferiore per canalina cavi, pannello posteriore centrale che chiude lo spazio tra le piastre di copertura

Piastra inferiore EMC adattata con fori passanti per collegare gli ammortizzatori direttamente al telaio

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Armadio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Materiale del telaio: Acciaio

Colore telaio: Grigio nero

Codice colore telaio: RAL 7021

Materiale del rivestimento: Acciaio

Colore del rivestimento: Grigio nero

Codice colore del rivestimento: RAL 7021

Altezza del rack: 42U

Altezza: 2000mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 800mm

Carico statico: 1600kg

Carico dinamico: 460kgf

Grado di protezione: IP55

È conforme a: IEC 60529; MIL-S-901E; MIL-STD-461G; MIL-STD-810E; MIL-STD-167

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio; Stainless Acciaio

Peso netto: 173.955kg

Quantità nella confezione: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE