

Sistema VPX, robusto, 10 U, 10 slot, alimentatore collegabile

CODICE A CATALOGO

20836-780

Robusto sistema VPX per schede 10 VPX 6 U, 1", 160 mm e 10 schede i/o posteriori. L'alimentazione del sistema è fornita da un alimentatore VPX collegabile. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.

CARATTERISTICHE

Sistema progettato in conformità a: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

Per applicazioni robuste con maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni

PSU, 1 alimentatore collegabile, 1000 W, 6 U, spazio per una seconda PSU

Slot VPX 10 backplane, 6 U, in conformità a VITA 65, backplane Profile BKP6-CEN10-11.2.4.4

Ingresso da 100 a 240 V CA sul retro, interruttore principale sulla parte anteriore del telaio

Indicatore LED di tensione e guasto ventola sul lato anteriore

Gabbia per schede frontale da 6 U e gabbia per schede i/o posteriore da 6U, con backplane VPX a 10 slot

Preparato per i vetrini telescopici

Protezione EMC ottimale grazie al pannello anteriore e posteriore incernierato con filtro Honeycomp integrato



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 10

Tipo: Robusto montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: VPX, VITA 65

Trasferimento dati: 10 GbE; PCIe Gen3

Potenza per slot: 50W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal davanti sul retro

Altezza del rack: 10U

Tipo di alimentazione: (1) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: Sì

È conforme a: ANSI/VITA 46,0-2019

Potenza: 1000W

Profondità: 490mm

Altezza: 443.7mm

Larghezza: 480mm

Peso netto: 32kg

Quantità nella confezione: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE