



## Guida orizzontale, posteriore, tipo H-VT, pesante, 84 CV



## Combinations of horizontal rails and side panels

$\text{---}^{\text{H}}$  = can be combined,      $\text{---}^{\text{H}}$  = combination not recommended

|                 |                                                                                   | side rail 1          | side rail 2                       | side rail 3                                       | side rail 4 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Vertical        |  | —                    | +                                 | +                                                 | +           |
|                 |  | +                    | side rail 2 is fixed to the frame | side rail 2 is fixed to the frame and side rail 3 | +           |
| UDP 25          |  | +                    | side rail 3 is fixed              | +                                                 | +           |
|                 |  | side rail 3 is fixed | side rail 3 is fixed              | —                                                 | —           |
| Horizontal rail |  | —                    | —                                 | —                                                 | —           |
|                 |  | —                    | —                                 | —                                                 | —           |

side panel     UDP 25     flexibar 2     flexibar 3     suggested

(Note: The original image contains a small red 'x' mark in the bottom right corner of the table area.)

**CODICE A CATALOGO**

**34560-784**

La guida orizzontale di tipo VT consente l'assemblaggio diretto di un backplane.

## CARATTERISTICHE

### Per il montaggio diretto del backplane

## Montaggio superiore e inferiore

Installazione incassata per esigenze meccaniche elevate  
(H-VT)

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di  
contatto conduttiva



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 84HP

Larghezza: 431.8mm

Quantità nella confezione: 1

Profondità: 30.5mm

Finitura: Anodizzato

Altezza: 9mm

Lunghezza: 431.8mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Per impieghi pesanti, VT

Funziona con: Rack secondari; Custodie

Peso lordo: 0.149kg

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price.

price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**