


Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, pesante, schermatura retrofit, impugnatura anteriore

Sottorack schermato non EMC per il montaggio su backplane, versione pesante con pannelli laterali saldati e maniglia anteriore.



CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo H ("Heavy"), staffa da 19" fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo)

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

Guida orizzontale tipo "Heavy"

Resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 5 g.

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Testato per urti e vibrazioni in base agli standard tedeschi "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carico installato fino a 15 kg

Versione con maniglie anteriori

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Schermatura EMC:	N.
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24567-161	3U	175mm	1	Backplane	160mm	Acciaio inox EMC
24567-163	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox EMC
24567-164	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox EMC
24567-464	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox EMC
24567-461	6U	175mm	1	Backplane	160mm	Acciaio inox EMC
24567-162	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Acciaio inox EMC
24567-462	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Acciaio inox EMC
24567-463	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox EMC

Table 2/2

Codice a catalogo	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Larghezza rack	Carico statico	Certificazioni
24567-161	5g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS
24567-163	5g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-164	5g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-464	5g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-461	5g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-162	5g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-462	5g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-463	5g (force)	Sì	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE