

# Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, Light, non schermato

Sottorack schermato non EMC per il montaggio su backplane, versione leggera.

## CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo L ("light") con staffe di supporto integrate da 19"

Guida orizzontale "leggera"

Struttura in alluminio


Guide orizzontali posteriori per il montaggio su backplane con striscia isolante

Carico installato fino a 7,5 kg

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Materiale:</b>        | Alluminio              |
| <b>Finitura:</b>         | Anodizzato; Passivato  |
| <b>Schermatura EMC:</b>  | N.                     |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Rack secondario/Telaio |



## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Profondità | Quantità nella confezione | Per il montaggio | Profondità scheda   | Maniglia in dotazione |
|-------------------|------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 24564-131         | 3U               | 175mm      | 1                         | Backplane        | 160mm               | N.                    |
| 24564-132         | 3U               | 235mm      | 1                         | Backplane        | 160mm, 220mm        | N.                    |
| 24564-433         | 6U               | 295mm      | 1                         | Backplane        | 160mm, 220mm, 280mm | N.                    |
| 24564-133         | 3U               | 295mm      | 1                         | Backplane        | 160mm, 220mm, 280mm | N.                    |
| 24564-432         | 6U               | 235mm      | 1                         | Backplane        | 160mm, 220mm        | N.                    |
| 24564-431         | 6U               | 175mm      | 1                         | Backplane        | 160mm               | N.                    |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Montaggio | È conforme a                                        | Larghezza rack | Carico statico |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 24564-131         | Rack      | CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-132         | Rack      | CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-433         | Rack      | CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-133         | Rack      | CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-432         | Rack      | CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-431         | Rack      | CODICE 60297-3-100, CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il portasatelliti non è predisposto per la schermatura, è possibile eseguire l'aggiornamento retroattivo per la classe di protezione IP 20

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**