


Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, schermato

Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, lato posteriore coperto da un pannello posteriore.



CARATTERISTICHE

Supporto con pannello laterale tipo F ("flessibile"), staffa anteriore da 19" inclusa, staffa regolabile in profondità da 19" venduta separatamente (non inclusa negli articoli forniti)

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Struttura in alluminio

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

Guida orizzontale "leggera"

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio
Schermatura EMC:	Sì

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità (D)	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24563-144	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-145	3U	415mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-146	3U	475mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-143	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-442	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Tessuto
24563-443	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-444	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-445	6U	415mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-142	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Tessuto
24563-446	6U	475mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto

Table 2/2

Codice a catalogo	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Larghezza rack	Carico statico
24563-144	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-145	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-146	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-143	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-442	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-443	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-444	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-445	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-142	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg
24563-446	N.	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	11kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE