

Kit sottorack EuropacPRO da 19" per settore ferroviario, schermato, EN 50155, CompactPCI

Supporto per applicazioni ferroviarie, conforme allo standard EN50155, per applicazioni PCI compatte.



CARATTERISTICHE

Testato per urti e vibrazioni in conformità alla norma EN 50155, parte 12.2.11

La staffa da 19" è fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo) ed è particolarmente adatta per le elevate sollecitazioni meccaniche (resistenza alle vibrazioni)

La doppia posizione di avvitamento da 19" aumenta ulteriormente la sicurezza (standard NFF)

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15

Struttura in alluminio

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Carico statico:	15kg
Larghezza rack:	84HP
Profondità:	235mm
Materiale:	Alluminio
È conforme a:	CODICE 60297-3-103; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11; EN 50155 parte 12.2.11
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio
Schermatura EMC:	Sì



SPECIFICHE

Table 1/2						
Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni
21500-081	3U	1	Backplane	160mm	Tessuto	5g (force)
21500-082	6U	1	Backplane	160mm	Tessuto	5g (force)

Table 2/2			
Codice a catalogo	Maniglia in dotazione	Montaggio	Finitura
21500-081	Sì	Rack	Anodizzato, Passivato
21500-082	Sì	Rack	Anodizzato, Passivato

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I rapporti dei test sono disponibili online.

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE