


Pannello anteriore, schermato anteriore, con cerniera laterale



Pannello anteriore con guarnizione EMC in tessuto, gruppo incernierato laterale.

CARATTERISTICHE

Pannello anteriore con guarnizione EMC in tessuto

Consente il montaggio sulle guide orizzontali

Adatto per supporti e custodie

Le cerniere possono essere montate a sinistra o a destra

Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Profondità (D):	2.5mm
Schermatura EMC:	No (installabile in un secondo momento)
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Larghezza rack:	84HP
Tipo:	Pannello frontale senza maniglia




SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore	Finitura posteriore
20848-611	3U	1	A cerniera, laterale	Tessuto	Anodizzato	Conduttivo
20848-617	6U	1	A cerniera, laterale	Tessuto	Anodizzato	Conduttivo

Table 2/2

Codice a catalogo	Bordi trattati	Altezza (H)	Larghezza (W)
20848-611	N.	128.4mm	426.4mm
20848-617	N.	261.8mm	426.4mm



Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nyvent.com/schroff

