


Scambiatore di calore liquido/aria LHX+



I refrigeratori a file RackChiller (IRC) sono progettati per fornire un raffreddamento localizzato/supplementare a efficienza energetica nei data center. RackChiller IRC è una soluzione di raffreddamento di precisione modulare e scalabile che può sostituire o integrare la tradizionale infrastruttura di raffreddamento del data center.

CARATTERISTICHE

Scambiatore di calore aria/liquido montabile da 19" con ventola

Ventole facilmente sostituibili senza smontare lo scambiatore di calore

Alimentazione del liquido di raffreddamento dall'alto o dal basso

Profondità: 500mm
Tipo di prodotto: Scambiatore di calore aria/liquido
Direzione del flusso d'aria: Da anteriore ad alto

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Quantità di ventole	Tensione di ingresso CA	Quantità nella confezione	Tensione di alimentazione	Alimentazione ridondante	Alimentazione liquido di raffreddamento
29714-017	1	100 – 240V	1	230V min	N.	Fondo
29714-016	2	100 – 240V	1	230V min	N.	Fondo

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Materiale	Famiglia di prodotti	Larghezza	Funziona con
29714-017	266mm	Alluminio	Raffreddamento	426mm	Varistar, Varistar CP
29714-016	266mm	Alluminio	Raffreddamento	426mm	Varistar, Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente: Monitoraggio tramite unità di controllo, pacchetto di controllo dell'acqua, display e interruttore di contatto sportello.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE