

Vite a testa cilindrica, Torx con messa a terra


Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio dei componenti del portapacchi.

CARATTERISTICHE

Per il fissaggio di componenti del sottorack

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out



Finitura:	Zincato
Materiale:	Acciaio
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Tipo di prodotto:	Vite
Tipo:	Vite a testa tonda



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Funziona con	Lunghezza filettatura	Coppi a
24560-130	14mm	100	M4	Rack secondari	14mm	1.2N·m
24560-131	14mm	10	M4	Rack secondari	14mm	1.2N·m
24560-151	6mm	100	M4	Rack secondari	6mm	1.2N·m
24560-155	10mm	100	M4	Rack secondari	10mm	1.2N·m

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

