

Vite a testa cilindrica, Torx, autofilettante

Viti a testa cilindrica.



CARATTERISTICHE

Vite a testa cilindrica con Torx, autoformante

Per il montaggio di maniglie trapezoidali sul pannello frontale delle unità a innesto PRO frame-in

Tipo: Vite a testa tonda
Tipo di prodotto: Vite
Materiale: Acciaio
Finitura: Zincato



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Famiglia di prodotti	Funziona con	Coppia
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Rack secondari	1.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Pannelli frontali	
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Unità a innesto di tipo profilato	Binari di guida	
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Rack secondari, Custodie, Telaio	

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE