


# Vite a testa cilindrica, Torx



Viti a testa cilindrica.

## CARATTERISTICHE

Vite a testa cilindrica

The star-shaped head prevents cam-out

**Materiale:** Acciaio  
**Tipo di prodotto:** Vite  
**Tipo:** Vite a testa tonda



## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Lunghezza | Finitura  | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Famiglia di prodotti                                                        | Funziona con                                                 |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 24571-371         | 14mm      | Zincato   | 100                       | M4                           | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 24571-372         | 10mm      | Zincato   | 100                       | M4                           | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 24560-148         | 10mm      | Nichelato | 100                       | M2.5                         |                                                                             | Backplane, Adattatori di prova                               |
| 24560-147         | 7mm       | Nichelato | 100                       | M2.5                         | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 24560-135         | 6mm       | Zincato   | 100                       | M4                           | EuropacPRO                                                                  | Rack secondari                                               |
| 24560-161         | 12mm      | Nichelato | 100                       | M2.5                         |                                                                             | Backplane, Adattatori di prova                               |
| 24560-162         | 14mm      | Nichelato | 100                       | M2.5                         |                                                                             | Backplane, Adattatori di prova                               |

| Codice a catalogo | Lunghezza | Finitura  | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Famiglia di prodotti                                                        | Funziona con                                                 |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 24560-163         | 16mm      | Nichelato | 100                       | M2.5                         |                                                                             | Backplane, Adattatori di prova                               |
| 24560-178         | 6mm       | Nichelato | 100                       | M2.5                         | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Lunghezza filettatura | Coppia |
|-------------------|-----------------------|--------|
| 24571-371         | 14mm                  | 1.2N·m |
| 24571-372         | 10mm                  | 1.2N·m |
| 24560-148         | 10mm                  | 0.3N·m |
| 24560-147         | 7mm                   | 0.3N·m |
| 24560-135         | 6mm                   | 1.2N·m |
| 24560-161         | 12mm                  | 0.3N·m |
| 24560-162         | 14mm                  | 0.3N·m |
| 24560-163         | 16mm                  | 0.3N·m |
| 24560-178         | 6mm                   | 0.3N·m |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.