


Manico RatiopacPRO/-AIR Strap



Manico per cinghia per RatiopacPRO/-AIR con una capacità di carico statico di 20 kg. Adattabile a posteriori senza utensili meccanici sulla valigetta.

CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico 20 kg

Installabile a posteriori senza utensili meccanici sul pannello laterale della scatola

Famiglia di prodotti: RatiopacPRO; RatiopacPRO air
Tipo di prodotto: Manopola
Funziona con: Custodie



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia
24571-308	3U	315mm	1	Cinghia
24571-309	3U	375mm	1	Cinghia
24571-310	3U	435mm	1	Cinghia
24571-314	4U	315mm	1	Cinghia
24571-315	4U	375mm	1	Cinghia
24571-316	4U	435mm	1	Cinghia

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

