

Pannello frontale EMC RatiopacPRO, a taglio, schermato



Il pannello anteriore EMC può essere inserito in speciali guide orizzontali con un'elevazione. Non sono necessarie viti per il fissaggio. Il design consente agli utenti di utilizzare una lamina frontale.

CARATTERISTICHE

Il fissaggio non richiede viti

Speciali guide orizzontali coprono i bordi del pannello anteriore (superiore e inferiore) e impediscono l'oscillazione del pannello anteriore

Materiale: Alluminio
Finitura: Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio: Pannello frontale
Tipo di prodotto: Pannello frontale



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
24572-609	4U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-610	4U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-604	3U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-599	2U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-607	4U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-600	2U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-601	2U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-605	3U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-602	2U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-603	3U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
24572-608	4U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.
24572-606	3U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	N.

Table 2/2

Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Larghezza
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per ottenere un contenitore schermato, è necessario montare tutte le guarnizioni EMC (pannello anteriore/pannello posteriore, pannello laterale, piastra di copertura, pannello anteriore/pannello posteriore, guida orizzontale, guida orizzontale).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE