

Guida Z per connettore, DIN 41617, 31 pin



Guida a Z per connettore conforme a DIN 41617, 31 pin.

CARATTERISTICHE

In combinazione con le guide orizzontali ST posteriori

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato
Funziona con:	Rack secondari; Custodie
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO
Tipo di prodotto:	Guida a Z



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Lunghezza
30819-783	60HP	1	304.8mm
30819-808	84HP	1	431.8mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

È necessario un inserto filettato per fissare la guida Z sulla guida horizontal.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE