


# Guida Z per connettore, EN 60603-2, DIN 41612



Guida a Z per connettore conforme a EN 60603-2 (DIN 41612).

## CARATTERISTICHE

Le guide a Z sono imbullonate al sottorack per il montaggio del connettore (guida orizzontale posteriore tipo ST, inserto filettato inserito)

Per connettori conformi a EN 60603-2 (DIN 41612)

Alluminio estruso, anodizzato

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Finitura:</b>             | Anodizzato                                                     |
| <b>Materiale:</b>            | Alluminio                                                      |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Guida a Z                                                      |
| <b>Funziona con:</b>         | Rack secondari; Custodie                                       |



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Lunghezza | Certificazioni |
|-------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 30822-033         | 28HP           | 1                         | 142.24mm  | RoHS           |
| 30822-047         | 42HP           | 1                         | 213.36mm  | RoHS           |
| 30822-065         | 60HP           | 1                         | 304.8mm   | RoHS           |
| 30822-089         | 84HP           | 1                         | 426.72mm  | RoHS           |
| 30822-166         | 4HP            | 1                         | 20.32mm   | RoHS           |
| 30822-170         | 8HP            | 1                         | 40.64mm   |                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il fissaggio della guida z alla guida orizzontale sono necessari un inserto filettato e una vite a testa tonda Torx; da ordinare separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

