

1-1 Hoekbeugel voor gaten



KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

SPECIFICATIES

Table 1/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	A	B	Schroef inbegrepen
ZW200	313330	Staal	Thermisch verzinkt	50 mm	48 mm	Ja
ZW201	313340	Staal	Thermisch verzinkt	58 mm	42 mm	Ja
ZWA200	387600	Staal	Thermisch verzinkt	50 mm	48 mm	Nee
ZWA200S6	388670	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		50 mm	48 mm	Nee
ZWA201	387610	Staal	Thermisch verzinkt	58 mm	42 mm	Nee
ZWA200EG	387601	Staal	Elektrolytisch verzinkt	50 mm	47 mm	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZW200	313330	10 mm	25mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZW201	313340	10 mm	25mm
ZWA200	387600		
ZWA200S6	388670		
ZWA201	387610		
ZWA200EG	387601		

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

