


Draaibeugel met 1-1 gaten



KENMERKEN

Draadstang voor bevestiging en ondersteuning van strut montageprofieltoepassingen

Zo kunnen draadstangen of strut montageprofielen onder een hoek op een plafond of wand worden bevestigd

Dankzij het draaipunt zijn instelbare hoeken tot 90° mogelijk

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	A	B
ZRA180	388906	Staal	Thermisch verzinkt	13 mm	61 mm	52 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	Dikte (T)	Statische belasting
ZRA180	388906	30 mm	4 mm	4000N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

