

107 wraparound band voor CPVC-pijp



KENMERKEN

Inclusief afgeronde randen om leidingen te beschermen

Geschikt voor gebruik met CPVC-sprinklerleiding

Inclusief bevestigingsschroef

Materiaal: Staal
Afwerking: Voorgegalvaniseerd





SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Gatgrootte (HS)	A	B
1070075EG	597816	20	26.9 mm	5.8 mm	31.8 mm	60.3 mm
1070100EG	597817	25	33.7 mm	5.8 mm	36.5 mm	68.3 mm
1070125EG	597818	32	42.2 mm	5.8 mm	41.3 mm	77.8 mm
1070150EG	597819	40	48.3 mm	5.8 mm	44.5 mm	84.1 mm
1070200EG	597821	50	60.3 mm	5.8 mm	47.6 mm	93.7 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	Afstand tussen hangers
1070075EG	597816	30.2 mm	1.65 m Max
1070100EG	597817	30.2 mm	1.8 m Max
1070125EG	597818	30.2 mm	1.95 m Max
1070150EG	597819	30.2 mm	2.1 m Max
1070200EG	597821	30.2 mm	2.4 m Max



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

