

Lushaak voor standaardgebruik van de 115M



De 115M standaard ophangbeugel is ideaal voor het ophangen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen, waaronder CPVC leidingen, in sprinklersystemen. Een gekartelde inzetmoer helpt de verticale afstellingen te vereenvoudigen en afgeronde randen op de ondergrond (1,27 cm naar 10,16 cm maten) helpen leidingen te beschermen tegen het contact met scherpe randen van de beugel.

KENMERKEN

Afgeronde randen voorkomen dat scherpe delen in contact komen met de leiding (maten 1/2 inch tot 4 inch)

Geborgde borgmoer helpt de ophangbeugel en moer bij elkaar te houden

Aanbevolen voor het ophangen van vaste niet-geïsoleerd pijpleidingen

Gemaakt om de minimale stangmaat die is toegestaan door NFPA® te gebruiken voor sprinklerleidingen

Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

Materiaal: Staal
Afwerking: Voorgegalvaniseerd



SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Staafmaat (RS)	A	B
115M0050EG	597860	15	21.3 mm	M10	71 mm	28.6 mm
115M0075EG	597870	20	26.9 mm	M10	75.9 mm	30.2 mm
115M0100EG	597880	25	33.7 mm	M10	82.5 mm	34.9 mm
115M0125EG	597890	32	42.4 mm	M10	90.6 mm	38.1 mm
115M0150EG	597900	40	48.3 mm	M10	96.7 mm	41.3 mm
115M0200EG	597910	50	60.3 mm	M10	108.6 mm	47.6 mm
115M0250EG	597920	65	76 mm	M10	150.8 mm	87.3 mm
115M0300EG	597930	80	89 mm	M10	166.3 mm	88.2 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Staaftmaat (RS)	A	B
115M0400EG	597940	100	114 mm	M10	192.5 mm	100.9 mm
115M0500EG	597950	125	140 mm	M12	232.7 mm	120 mm
115M0600EG	597960	150	165 mm	M12	286.6 mm	160.4 mm
115M0800EG	597970	200	219 mm	M12	327.1 mm	175.1 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	Uiteindelijke statische belasting (F)	Certificeringen
115M0050EG	597860	25.4 mm	5000N	cUL, UL, ITB
115M0075EG	597870	23.9 mm	5000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0100EG	597880	24.1 mm	5000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0125EG	597890	24.1 mm	5000N	ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
115M0150EG	597900	24.1 mm	5000N	ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
115M0200EG	597910	23.9 mm	5000N	cUL, UL, ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0250EG	597920	50.8 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0300EG	597930	49.7 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0400EG	597940	48.9 mm	14000N	ITB, cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0500EG	597950	57.1 mm	20000N	ITB, UL, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0600EG	597960	84.1 mm	20000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, cUL
115M0800EG	597970	73.4 mm	20000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

