

Universele bundelklem 300M



KENMERKEN

Universele blakklem voor standaard I balken

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

Materiaal: Gietijzer
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Type gat	Gatgrootte (HS)	Schroefdraadmaat (TS)	Flensdikte (FT)	A
30009MM	389500	Onbewerkt	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Onbewerkt	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Onbewerkt	13 mm		26 mm Max	35 mm
30017MM	389505	Onbewerkt	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M10	386820	Schroefdraad		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Schroefdraad		M12	26 mm Max	35 mm
300M6	386805	Schroefdraad		M6	18 mm Max	21 mm
300M8	386810	Schroefdraad		M8	18 mm Max	21 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Aanhaalmoment (TQ)	Statische belasting	Certificeringen
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aanhaalmoment (TQ)	Statische belasting	Certificeringen
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, VdS G4031026
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	ITB, VdS G4913044, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

