

Universele bundelklem 310M, dikke flens

KENMERKEN

Universele balkklem voor dikke balken



Materiaal: Gietijzer
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Type gat	Flensdikte (FT)	A	Aanhaalmoment (TQ)
310M10	389890	10 mm	Schroefdraad	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m
310M12	388890	12 mm	Schroefdraad	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N·m

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)
310M10	389890	2200N	1100N
310M12	388890	4200N	3300N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

