

38 Offset Steel Eye Socket Hanger



KENMERKEN

Bevestigingsdeel voor bevestigen van stang aan een constructie

Biedt volledige verticale stangverstelling



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staaftmaat (RS)	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M10	13 mm	6.7 mm



Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	C	D	Statische belasting
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Belastingclassificatie afhankelijk van sterkte houten constructie.

Gebruik voor stang van 3/8 inch door leiding van 2 inch twee houtschroeven van model #43. Gebruik voor stang van 3/8 inch door leiding van 4 inch twee constructieschroeven van model #42 van 1/2 inch x 3 inch.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

