

4G16 draaiclip met tapeind



KENMERKEN

Ter bevestiging van lichtarmaturen onder akoestisch T-plafondprofielen

Geen gereedschap nodig voor montage

Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie

Moer apart verkrijgbaar

Materiaal: Verenstaal;Staal



SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Kleur	Flensdikte (FT)	Grootte T-raster	Schroefdiameter (Sc)
4G16M11	178600	nVent CADDY Armour	Grijs	1.5 mm	24mm	6
4G16M11WH	178620	Gelakt	Wit	1.5 mm	24mm	6
4G16M16	171900	nVent CADDY Armour	Grijs	1.5 mm	24mm	6
4G16M16WH	576940	Gelakt	Wit	1.5 mm	24mm	6
4G16M25	176880	nVent CADDY Armour	Grijs	1.5 mm	24mm	6
4G16M7	178590	nVent CADDY Armour	Grijs	1.5 mm	24mm	6

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Statische belasting
4G16M11	178600	11mm	220N
4G16M11WH	178620	11mm	220N
4G16M16	171900	16mm	220N
4G16M16WH	576940	16mm	220N
4G16M25	176880	25mm	220N
4G16M7	178590	7mm	220N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

