

4G16H draaclip met 90° normaal gat



KENMERKEN

Verschaft een bevestigingspunt voor nVent CADDY Speed Link , plafond draad of S-haken met ketting aan T-profielen

Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie


Geen gereedschap nodig voor montage

Materiaal: Verenstaal



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Kleur	Gatgrootte (HS)	Flensdikte (FT)	Grootte T-raster	Statische belasting
4G16H	170230	nVent CADDY Armour	Grijs	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm	180N
4G16HWH	576950	Gelakt	Wit	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm	180N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

