


Draaibare clip met tapeind 4G24



KENMERKEN

Ter bevestiging van lichtarmaturen onder akoestisch T-plafondprofielen

Geen gereedschap nodig voor montage

Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie

Ontworpen om krassen van T-plafondprofiel te beperken

Moer apart verkrijgbaar

Materiaal: Verenstaal;Staal



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Kleur	Schroeflengte (L)	Flensdikte (FT)	Grootte T-raster
4G24M11	171680	nVent CADDY Armour	Grijs	11mm	1.5 mm	24mm
4G24M11WH	171840	Gelakt	Wit	11mm	1.5 mm	24mm
4G24M16	171710	nVent CADDY Armour	Grijs	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M16WH	171860	Gelakt	Wit	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M16WHSP25	172290	Gelakt	Wit	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M25	171730	nVent CADDY Armour	Grijs	25mm	1.5 mm	24mm
4G24M25WHSP25	172300	Gelakt	Wit	25mm	1.5 mm	24mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Statische belasting
4G24M11	171680	6	220N
4G24M11WH	171840	6	220N
4G24M16	171710	6	220N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Statische belasting
4G24M16WH	171860	6	220N
4G24M16WHSP25	172290	6	220N
4G24M25	171730	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	6	220N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

