

510 nVent CADDY EZ riser



De 510 nVent CADDY EZ Riser is een snelsluitende buisklem, ideaal voor het ondersteunen van verticale stalen buizen waar ruimte beschikbaar is. Deze kant-en-klare oplossing heeft sleufgaten om de montage te vereenvoudigen en losse bevestigingsmiddelen te voorkomen. Dankzij het ontwerp met getande flenskop kunnen installateurs de EZ Riser eenvoudig met slechts één gereedschap monteren.

KENMERKEN

Er is slechts één gereedschap nodig om ze vast te draaien dankzij de getande flenskoppen

Conform de Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Gatgrootte (HS)	A	B
5100800EG	179336	200	219 mm	17 mm	464 mm	51 mm
5101000EG	179337	250	273 mm	17 mm	524 mm	51 mm
5101200EG	179338	300	324 mm	17 mm	569 mm	51 mm

Table 2/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting	Certificeringen
5100800EG	179336	11100N	cUL, UL
5101000EG	179337	11100N	
5101200EG	179338	12000N	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De klem is ontworpen voor stalen buizen en moet worden gemonteerd onder een leidingkoppeling of kabelschoen, waarbij de bouten met het aangegeven moment moeten worden aangedraaid.

Sleufgaten en bouten alleen voor buisdiameter tot 12 inch.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

