

ABP geperforeerde riem met afgeronde rand, standaard gebruik

KENMERKEN

Stalen geperforeerde montageband

In kunststof behuizing



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Breedte	Lengte	Dikte
ABP12PG	583920	Staal	Voorgegalvaniseerd	12 mm	10m	0.8 mm
ABP12S4	584020	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		12 mm	10m	0.8 mm
ABP17PG	583930	Staal	Voorgegalvaniseerd	17 mm	10m	0.8 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte	Statische belasting
ABP12PG	583920	5 mm	560N
ABP12S4	584020	5 mm	700N
ABP17PG	583930	7 mm	800N

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

