

BC-M-buis naar bundelklem



KENMERKEN

Eenvoudige montage op balkflenzen

Maakt verbuigen van elektriciteitsbuis onnodig


Elektriciteitsbuisclip draait 360 graden

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Aanhaalmoment (TQ)	Statische belasting	Certificeringen
EBC16M	172590	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC20M	172600	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC24M	172610	42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC32M	172620	50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC6M	172580	14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	
EBC812M	160200	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

