


Verankering voor uitzetten van bouten



KENMERKEN

Zwaar spreidanker

Voor gescheurd en niet-gescheurd beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1 & C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Schroefdraadmaat (TS)	Lengte (L)	Inbeddiepte
SABM10010	400410	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M10	90mm	68 mm
SABM10010S6	401152	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		M10	90mm	68 mm
SABM10050	400411	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M10	135mm	68 mm
SABM10050S6	401153	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		M10	135mm	68 mm
SABM12015	402170	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M12	110mm	80 mm
SABM12050	401158	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M12	150mm	80 mm
SABM16025	402171	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M16	145mm	97 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Schroefdraadmaat (TS)	Lengte (L)	Inbeddiepte
SABM20030	402446	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M20	167mm	114 mm
SABM8010	400408	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M8	75mm	55 mm
SABM8050	400409	Staal	Elektrolytisch verzinkt	M8	115mm	55 mm
SABM8050S6	401151	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		M8	115mm	55 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Diameter boorijzer
SABM10010	400410	10 mm	10mm
SABM10010S6	401152	10 mm	10mm
SABM10050	400411	55 mm	10mm
SABM10050S6	401153	55 mm	10mm
SABM12015	402170	14 mm	12mm
SABM12050	401158	54 mm	12mm
SABM16025	402171	28 mm	16mm
SABM20030	402446	32 mm	20mm
SABM8010	400408	9 mm	8mm
SABM8050	400409	49 mm	8mm
SABM8050S6	401151	49 mm	8mm

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA-12/0397

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

